

Roți de manevră • similar DIN 950, oțel inoxidabil

24591.0510



Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Oțel inoxidabil A4

Mânerul mașinii

- Oțel inoxidabil A4

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere

Desen




Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni									Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spițe	Mâner corespunzător DIN 39	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H9	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	~	b ₃	t				
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2														
125	12	27	M8	20	35,5	18	64		4	13,8	3	20	753	24591.0510

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.