

## Roți de manevră • similar DIN 950, oțel inoxidabil 24591.0515



### Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

### Material

**Roată de manevră**  
• Oțel inoxidabil A4

**Mânerul mașinii**  
• Oțel inoxidabil A4

### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

### Mai multe informații

### Produse asociate

• Șaibe de închidere

### Desen





Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni									Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spițe	Mâner corespunzător DIN 39	 [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	~	b <sub>3</sub>	t				
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2														
140	14	29	M8	20	38,5	19	64		5	16,3	3	20	939	24591.0515

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.