

Roți de manevră tip disc • metal ușor

24600.0100



Descrierea produsului

Canale de fixare pe partea din spate.
Butuc prelucrat; carcasă turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen



Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

d ₁	d ₂ H7	Dimensiuni				Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		[g]	Ref. Nr.
		d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t		
[mm]									[g]
cu canal, fără mâner cilindric									
80	10	26	13	16	26	3	11,4	139	24600.0100

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.