

Roți de manevră tip disc • metal ușor

24600.0201



Descrierea produsului

Canale de fixare pe partea din spate.
Butuc prelucrat; carcasă turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Mâner cilindric EH 24530

- DIN 7708 - termoplast (PF 31), negru similar RAL 9005

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen



Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni						Mâner cilindric corespunzător EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	[mm]	[°C]	[g]	
fără canal, cu mâner cilindric EH 24530.									
80	12	26	13	16	26	18 x M6	110	160	24600.0201

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.