

Roți de manevră tip disc • metal ușor

24600.0316



Descrierea produsului

Canale de fixare pe partea din spate.
Butuc prelucrat; carcasă turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Mâner cilindric EH 24530

- DIN 7708 - termoplastice (PF 31), negru similar RAL 9005

Asamblare


Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen



Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 | | Mâner cilindric corespunzător EH 24530. | 🌡️ max. | 📦 [g] | Ref. Nr. |
|--|----------------------|----------------|------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------|---|------------|----------|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | b | l ₁ | l ₂ ~ | b ₃ | t | [mm] | [°C] | [g] | |
| [mm] | | | | | | [mm] | | [mm] | | | |
| cu canal, cu mâner cilindric EH 24530. | | | | | | | | | | | |
| 140 | 16 | 36 | 16,5 | 19 | 36 | 5 | 18,3 | 23 x M8 | 110 | 510 | 24600.0316 |

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.