

## Roți de manevră tip disc • metal ușor

24600.0341



## Descrierea produsului

Canale de fixare pe partea din spate.  
Butuc prelucrat; carcasă turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

## Material

## Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

## Roată de manevră

- Aluminu turnat în cochilie

## Mâner cilindric EH 24530

- DIN 7708 - termoplast (PF 31), negru similar RAL 9005

## Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

## Mai multe informații

## Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

## Desen



Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

## Informații comandă

| Dimensiuni                             |                      |                |    |                |                     | Canal de pană,<br>DIN 6885 pagina 1 |      | Mâner cilindric<br>corespunzător<br>EH 24530. | 🌡️<br>max. | 📦<br>[g] | Ref. Nr.   |
|--|----------------------|----------------|----|----------------|---------------------|-------------------------------------|------|---|------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                         | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | b  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>~ | b <sub>3</sub>                      | t    | [mm]  | [°C]       | [g]      |            |
| [mm]                                   |                      |                |    |                |                     | [mm]                                |      | [mm]  |            |          |            |
| cu canal, cu mâner cilindric EH 24530. |                      |                |    |                |                     |                                     |      |   |            |          |            |
| 250                                    | 26                   | 48             | 23 | 28             | 51                  | 8                                   | 29,3 | 28 x M10                                      | 110        | 1625     | 24600.0341 |

## Reclamație

## Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

## Conține substanțe SVHC &gt;0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

## Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.