

Roți de manevră cu spițe • metal ușor

24610.0040



Descrierea produsului

Butuc prelucrat; carcasă turnată și finisată pe toate părțile; suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare. Suprafețele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roți de manevră sunt finisate în așa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.

Material

Element ax

- Oțel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mânere cilindrice, rotativ

Desen



Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~		
fără canal, fără mâner cilindric							
250	22	48	23	28	51	1454	24610.0040

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.