

## Mânere tip stea • DIN 6336 fontă gri

24650.0340



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.  
Sablat sau vâlțuit.

### Material

#### Mâner

- Fontă gri GG 20, lucios

### Mai multe informații

#### Note

La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	[mm]		
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4								
40	14	M8	8,4	25	13		72	24650.0340

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.