

## Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos

24660.0063



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

### Material

#### Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

Dimensiuni					[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>3</sub>	[mm]		
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat						
63	20	42	21		128	24660.0063

### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.