

Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos

24660.0340



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Material

Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat

Desen



Figura 1



Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | [g] | Ref. Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------|
| d ₁ | d ₂ | d ₄ | d ₅ | h ₂ | t ₂ | | | |
| cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat | | | | | | | | |
| 40 | 14 | M8 | 8,4 | 25 | 13 | 32 | 24660.0340 | |

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.