

Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos
24660.0440



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Material

- Mâner**
- Metal neferos Al, nepolizat

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

Informații comandă

Dimensiuni						Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	h ₂	t ₁ min.		
[mm]					[g]	
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat						
40	14	M8	25	15	33	24660.0440

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.