

## Mânere tip stea • DIN 6336 oțel inoxidabil turnat 24661.0350



### Descrierea produsului

Aceste mâner stea sunt fabricate conform DIN 6336.

### Material

#### Mâner

- Oțel inoxidabil A2, mat sablat

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

Dimensiuni							Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	[g]	
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4							
50	18	M10	10,5	32	16	149	24661.0350

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.