

Mânere tip stea • DIN 6336 oțel inoxidabil turnat

24661.0450



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Material

Mâner

- Oțel inoxidabil A2, mat sablat

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4





Figura 5

Informații comandă

d_1	d_2	Dimensiuni d_4 [mm]	h_2	t_1 min.	 [g]	Ref. Nr.
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5						
50	18	M10	32	18	158	24661.0450

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.