

Mânere tip stea • DIN 6336 material plastic

24670.1280



Descrierea produsului

Material



Bucșă

- Oțel inoxidabil A2

Mâner

- Termoplastice PF 31, negru similar RAL 9005


Desen



Informații comandă

Dimensiuni						max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil								
80	M16	35	25	50	30	110	161	24670.1280

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.