

Mâner de tracțiune cu trei colțuri
24711.0511



Descrierea produsului

Mânerul de tracțiune cu trei colțuri și mecanism de cuplu intern permite înșurubarea cu o forță bine definită. Atingerea cuplului definit duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forță. Aceste mâner de tracțiune cu trei colțuri combină funcționalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă și ergonomică a mânerelor palmiforme cu trei colțuri.

Material

Capac
• Plastic, gri deschis

Mecanism de cuplu
• Oțel, călit

Mâner
• Termoplastice PA-HP, ranforsat cu fibră de sticlă, negru, mat

Element intern
• Oțel, brunat

Șurub
• Oțel, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Mâner de tracțiune

Desen




Figura 1







Figura 2



Informații comandă

Dimensiuni							Moment strângere +/- 10% max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂			
[mm]									
cu șurub – figura 2									
80	M10	50	19	34,1	56,2	16,8	7,5	210	24711.0511

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.