

## Șuruburi pt. mâner stea • DIN 6336 material plastic

24740.1056



### Descrierea produsului

#### Material

##### Mâner

- DIN 7708 - termoplastice (PF 31), negru similar RAL 9005

##### Șurub

- Oțel inoxidabil A2

#### Mai multe informații

#### Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau șuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni			max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
forma L, Oțel inoxidabil					
25	M5	20	110	8,7	24740.1056

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.