

## Șuruburi pt. mâner stea • DIN 6336 material plastic

### 24740.1257



#### Descrierea produsului

##### Material

###### Mâner

- Termoplastice PF 31, negru similar RAL 9005

###### Șurub

- Oțel inoxidabil A2

##### Mai multe informații

##### Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau șuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

#### Desen



#### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	d <sub>2</sub> [mm]	l			
forma L, Oțel inoxidabil					
63	M12	60	110	121	24740.1257

#### Reclamație

##### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

##### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

##### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.