

Mânere tip stea • plastic

24750.0035



Descrierea produsului

Material

Capac

- Termoplastice PA, negru similar RAL 9005

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru similar RAL 9005

Bucșă filetată

- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sunt posibile la cerere.

Desen



Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | min. | max. | [g] | Ref. Nr. |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ [mm] | l ₁ | l ₂ | | | | |
| negru | | | | | | | | |
| 30 | M5 | 14 | 19 | 7 | -30 | 80 | 5,7 | 24750.0035 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.