

Mânere tip stea • plastic

24750.0068



Descrierea produsului

Material

Capac

- Termoplastice PA, galben similar RAL 1016

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru similar RAL 9005

Bucșă filetată

- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sunt posibile la cerere.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni					min.	max.	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃ [mm]	l ₁	l ₂				
galben								
62	M10	22	35	13	-30	80	39	24750.0068

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.