

Șuruburi pt. mâner stea • plastic
24750.0160



Descrierea produsului

Material


- Capac**
- Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
- Mâner**
- Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005
- Șurub**
- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni									Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	d ₃	l ₁	l ₂	min.	max.		
[mm]						[°C]		[g]	
negru									
30	M5	14	14	19	7	-30	80	7,9	24750.0160

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.