

Șuruburi pt. mâner stea • plastic

24750.0343



Descrierea produsului

Material

Capac

- Termoplastic PA, galben similar RAL 1016

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Șurub

- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Desen



Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | min. | max. | [g] | Ref. Nr. |
|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|------|------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | d ₃ | l ₁ | l ₂ | [mm] | | | | |
| galben | | | | | | | | | | |
| 50 | M6 | 38 | 22 | 26 | 10 | | -30 | 80 | 23 | 24750.0343 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.