

Șuruburi pt. mâner stea • plastic

24750.0401



Descrierea produsului

Material

Capac

- Termoplastic PA, alb similar RAL 9019

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Șurub


- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni							Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	d ₃	l ₁	l ₂	min.	max.	[g]		
[mm]						[°C]				
alb										
62	M8	18	22	35	13	-30	80	40	24750.0401	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.