

## Șuruburi plate moletate • DIN 653

24770.0121



### Descrierea produsului

Toate șuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

### Material

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

### Mai multe informații

### Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		d <sub>2</sub>	k	[g]	Ref. Nr.
	l	[mm]				
Oțel						
M5	30		20	4	13	24770.0121

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.