

## Șuruburi moletate • plastic

24830.0250



### Descrierea produsului

#### Material

##### Mâner

- Termoplastic PA, negru

##### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4567


### Desen



### Informații comandă

| Dimensiuni      |    |                |                |                |      |     | min. | max. | [g] | Ref. Nr.   |
|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|------|-----|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>  | l  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h    | k   |      |      |     |            |
| Oțel inoxidabil |    |                |                |                |      |     |      |      |     |            |
| M6              | 10 | 12             | 14             | 24             | 16,5 | 9,5 | -30  | 80   | 7   | 24830.0250 |

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.