

## Șuruburi moletate • plastic

24830.0280



### Descrierea produsului

#### Material

##### Mâner

- Termoplastic PA, negru

##### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4567

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni							Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k	min.	max.	[g]	
[mm]							[°C]			
Oțel inoxidabil										
M10	55	16	18	36	22,5	12,5	-30	80	48	24830.0280

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.