

Set gulere • cu reglare rapidă
25071.0020



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, prindere, fixare, sau ca element de ajustare rapidă pe arbori. Montarea se face ușor, rapid prin tragerea în direcția de tracțiune cu o singură mână.

Material

Corp

- Termoplastic PA 6, negru


Elemente interne

- Oțel inoxidabil

O-ring

- NBR

Desen




Dimensiunea 8–16

Dimensiunea 20+22



Informații comandă

Dimensiuni										F	🌡️	📦	Ref. Nr.
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Suține forța axial, pe o singură parte [N]	max. [°C]	[g]	
[mm]													
20	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	80	51	25071.0020

Accesorii

	Dimensiuni d [mm]	Adecvat pentru Dimensiunea [mm]	📦 [g]	Ref. Nr.
O-ring				
	22 x 1,5	8, 10, 12, 15, 16	0,2	25071.0052
	27 x 1,5	20, 22	0,2	25071.0054

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.