

Cuplaje rapide • cu compensare a deviației radiale

25100.0080



Descrierea produsului

Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicații multiple, de exemplu ca și element de legătură între tija pistonului și o unitate de mișcare liniară.

Material

Falcă

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliță de fixare

- Oțel, negru (ISO 4035/8675)

Asamblare

Asamblarea și dezasamblarea acestui simplu și solid cuplaj, format din două părți, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală. Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici montându-se ușor cu ajutorul filetelui.

Mai multe informații

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.

Desen




Figura 1

Figura 2

Informații comandă

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensiuni				SW		Compensare deplasare radială x max. [mm]	Sarcină max. de rupere și compresiune max. [kN]	[g]	Ref. Nr.
			l ₁ ~ [mm]	l ₂ min.	l ₄ min.	l ₅	SW ₁	SW ₂				
cu piuliță strângere – figura 2												
M10 x 1,25	30	19	56,2	15	16	29	27	17	0,7	6,5	159	25100.0080

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.