

Amortizor din cauciuc și metal • cilindric

25150.0252



Descrierea produsului

Se folosește pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc. Durețea este $55 \pm 5^\circ$ shore A. La cerere, se pot livra și la durețaji speciale ($40 \pm 5^\circ$ shore A sau $70 \pm 5^\circ$ shore A).

Material

Saibă

- Oțel, zincat, cromat albastru

Bucșă filetată

- Oțel, zincat, cromat albastru

Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

Șurub

- Oțel, zincat, cromat albastru

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni					Forța compresie arc R	Sarcină max. max.	Cursa arc	Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	s	~	~	min.	max.			
±1,5	±1,5				[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]	[g]		
cu șurub pe ambele fețe – figura 3											
50	30	M10	28	2	343	2570	7,5	-30	80	150	25150.0252

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.