

Amortizor din cauciuc · formă de trunchi de con

25150.0750



Descrierea produsului

Se poate folosi ca opritor elastic, reazăm, etc.
Duritatea este $55 \pm 5^\circ$ shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ($40 \pm 5^\circ$ shore A sau $70 \pm 5^\circ$ shore A).

Material

Saibă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Bucșă filetată

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

- NBR

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, amortizare de impact
- Amortizor din silicon, formă de trunchi de con

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						Forța compresie arc R ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t				min.	max.		
[mm]									[°C]			
cu filet interior – figura 1, Oțel												
50	M10	32	43	2	10	155	1620	10,5	-30	80	93	25150.0750

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.