

## Balamale

### 25160.1320



#### Descrierea produsului

Balamalele se caracterizează prin construcția lor compactă și stabilă.

#### Material

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4408, sablat mat

##### Axe


- Oțel inoxidabil

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Plăci distanțiere, pentru balamale
- Plăci cu filet, pentru balamale
- Limitatoare, pentru balamale

#### Desen



#### Informații comandă

| b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Dimensiuni     |                |                |                        |      | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [g]        | Ref. Nr. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|----------------|----------------|------------|----------|
|                |                |                |                |                | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub><br>+0,5 | [mm] |                |                |            |          |
| 60             | 36             | 26             | 8,3            | 8              | 15             | 8              | 8,5            | 17                     | 60   | 36             | 210            | 25160.1320 |          |

#### Reclamație

##### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

##### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

##### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.