

## Balamale • ajustabile

25161.0340



### Descrierea produsului

Balamalele ajustabile pot fi poziționate atât pe verticală cât și pe orizontală, ajustarea se face cu ajutorul bucșei de poziționare.

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4408, sablat mat

#### Axe

- Oțel inoxidabil

### Desen





Figura 1




Figura 2




Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni											[g]	Ref. Nr.		
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	x				
ajustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Oțel inoxidabil														
50	64	37	28	5,5	6	11,5	7	6,5	27	1,5	138	25161.0340		

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.