

## Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH

2B020.0363



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurat

##### Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


#### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

### Desen



### Informații comandă

| d <sub>1</sub>                                              | Dimensiuni |        | d <sub>2</sub> | l   | Cursă<br>s | Forța arcului <sup>1)</sup> |        | Temperatură                 |                             | Greutate<br>[oz] | Ref. Nr.   |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|-----|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                                                             | [inch]     | Filet  |                |     |            | [inch]                      | [inch] | F <sub>1</sub><br>~<br>[lb] | F <sub>2</sub><br>~<br>[lb] |                  |            |
| oțel inoxidabil, forța arcului mărită, Cu blocator de filet |            |        |                |     |            |                             |        |                             |                             |                  |            |
| #6-32                                                       | 0,138      | 2A-UNC | 0,046          | 3/8 | 0,063      | 0,5                         | 2,5    | -22                         | 194                         | 0,017            | 2B020.0363 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.