

## Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH

2B020.0380



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurat

##### Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


#### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni				Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		Greutate	Ref. Nr.		
d <sub>1</sub>	Filet	d <sub>2</sub>	l		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.				
[inch]		[inch]		[inch]	[lb]		[°F]		[oz]			
oțel inoxidabil, forța arcului mărită, Cu blocator de filet												
1/2-13	1/2	0,5	2A-UNC	0,248	3/4	0,151	5	22,4	-22	194	0,399	2B020.0380

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.