

## Șuruburi de presiune · cu bolt și locaș hexagonal - INCH

2B030.0040



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

### Material

#### Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

#### Corp


- Oțel automat, brunat

#### Arc


- Oțel inoxidabil

### Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

### Mai multe informații

### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și locaș hexagonal

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		d <sub>2</sub>	l	SW	Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		min.   max.		oz	Ref. Nr.
	[inch]	Filet					[inch]	[inch]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~		
#10-32	0,19	2A-UNF	0,093	3/4	3/32	0,125	1,4	2,7	-22	482	0,057	2B030.0040

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.