

Șuruburi de presiune • fin, cu guler și bilă, auto-fixare – INCH

2B080.0050



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Șuruburile cu arc compensează toleranțe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziționare prin auto-fixare. Acest lucru economisește costuri la prelucrarea găurii de poziționare.

Material

Corp

- Termoplastice POM, negru

Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj ușor și o instalare sigură.

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


Referințe

Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, varianta netedă, cu guler și bilă
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Desen



Informații comandă

d ₁ +0,004	Dimensiuni				Cursă s [inch]	Forța arcului ¹⁾		min. max. [°F]		Poziție orificiu D ₁ +0,008 [inch]	[oz]	Ref. Nr. 2B080.0050
	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,01 [inch]	l ₂		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]					
3/16	0,157	0,22	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	

¹⁾ valoarea statistică medie

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.