

Șuruburi de presiune • fin, cu guler și bilă, auto-fixare – INCH

2B080.0060



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Șuruburile cu arc compensează toleranțe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziționare prin auto-fixare. Acest lucru economisește costuri la prelucrarea găurii de poziționare.

Material

Corp

- Termoplastice POM, negru

Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj ușor și o instalare sigură.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


Referințe

Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, varianta netedă, cu guler și bilă
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Desen



Informații comandă

Dimensiuni					Cursă s	Forța arcului ¹⁾		min. max.		Poziție orificiu D ₁ +0,008	Ref. Nr.	
d ₁ +0,004	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ ~	F ₂ ~	[°F]				[inch]
[inch]					[inch]	[lb]				[inch]		
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060

¹⁾ valoarea statistică medie

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.