

## Șuruburi de presiune • fin, cu guler și bilă, auto-fixare – INCH

2B080.0080



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Șuruburile cu arc compensează toleranțe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziționare prin auto-fixare. Acest lucru economisește costuri la prelucrarea găurii de poziționare.

### Material

#### Corp

- Termoplastice POM, negru

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

#### Arc

- Oțel inoxidabil

### Asamblare

Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj ușor și o instalare sigură.

### Mai multe informații

### Note

Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


### Referințe

Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, varianta netedă, cu guler și bilă
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub> +0,004	Dimensiuni				Cursă s [inch]	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		Poziție orificiu D <sub>1</sub> +0,008 [inch]	Ref. Nr.	
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,01 [inch]	l <sub>2</sub>		F <sub>1</sub> ~ [lb]	F <sub>2</sub> ~ [lb]	min. [°F]	max. [°F]			
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.