

## Șuruburi de presiune • fin, cu guler și bilă, auto-fixare – INCH

2B080.0090



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Șuruburile cu arc compensează toleranțe de până la 0,008 "(inch) a găurii de poziționare prin auto-fixare. Acest lucru economisește costuri la prelucrarea găurii de poziționare.

### Material

#### Corp

- Termoplastice POM, negru

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

#### Arc

- Oțel inoxidabil

### Asamblare

Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj ușor și o instalare sigură.

### Mai multe informații

### Note

Varianta specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


### Referințe

Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, varianta netedă, cu guler și bilă
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Desen



### Informații comandă

| Dimensiuni               |                |                |                         |                | Cursă<br>s | Forța arcului <sup>1)</sup> |                     | Temperatură |      | Poziție orificiu<br>D <sub>1</sub><br>+0,008 | Ref. Nr. |            |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------|--|----------|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,004 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,01 | l <sub>2</sub> |            | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | min.        | max. |  |          |            |
| [inch]                   |                |                |                         |                | [inch]     | [lb]                        |                     | [°F]        |      | [inch]                                       | [oz]     |            |
| 3/8                      | 0,315          | 0,433          | 0,531                   | 0,059          | 0,091      | 2,7                         | 5                   | -22         | 122  | 3/8  | 0,103    | 2B080.0090 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.