

Ciocane de forjă SIMPLEX · Cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory 3002.100



Descrierea produsului

Baroasele SIMPLEX din seria 3002 sunt dotate cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți.

Sunt disponibile două variante: Pe de o parte, cu un diametru al capului D80mm, o greutate totală de 3.270g și o lungime totală de 80cm. În versiunea mai mare cu un diametru al capului D100mm, o greutate totală de 5.500g și o lungime totală de 100cm.

Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți (negre, duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.270g) și D100mm (greutatea totală 5.500g).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate

Material

Mâner

- Hickory

Inserții

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	200	1000						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.