

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3008.030



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3008 este dotat cu capul de nylon pe ambele părți. Acest cap alb (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea și ca baros (3008.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din nylon pe ambele părți (albe, tari, foarte rezistente la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistente la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus și ca baros.

Domeniul de aplicații

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de matrice, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, tinichigerie, lucrări de mentenanță și reparații

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	90	295						
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300229	AAA905c002	21-04-09-16	3008.030

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.