

## Ciocane de forjă SIMPLEX · Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory

### 3009.081



#### Descrierea produsului

Barosul SIMPLEX din seria 3009 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părți. Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 4.250g și o lungime totală de 800mm.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu capete din metal moale pe ambele părți (de culoare argintie, tari, insensibile la căldură).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 4.250g).
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

#### Domeniul de aplicații

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

#### Material

##### Mâner

- Hickory

##### Insertii

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură
- Impact puternic

##### Carcasă

- Fontă

#### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
80	175	800	800 x 175 x 80	4250	4030618302247	AAA905c002	21-04-09-20	3009.081

#### Reclamație

##### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

##### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

##### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.