

Ciocane de forjă SIMPLEX · Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory

3012.281



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 este disponibil cu combinația de capete TPE-moale / cauciuc compozit.

Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio urmă neagră.

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "stand-up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului cu cap moale din picioare.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din compoziție din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / cauciuc cu picior de susținere pentru lucrul cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă din picioare.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm.

Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, pavaje, zidărie și construcții de scări, lucrări de dulgherie

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Mâner

- Hickory

Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Inserția 2

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]			
80	175	800	800 x 175 x 80		3255	4030618312451	3012.281

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.