

Ciocane de forjă SIMPLEX · TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă și mâner din lemn

Hickory

3013.081



Descrierea produsului

Seria 3013 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-moale / TPE-mediu. Ambele capete sunt elastomeri termoplastici și nu lasă nicio abraziune color; nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparație cu ciocanele de cauciuc convenționale. Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Capul TPE-mediu gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact mai ridicată comparativ cu cea a capului din compoziție de cauciuc (seria 3202). Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.125g și o lungime totală de 80cm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-Mid (gri, duritate medie, fără abraziune).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.125g).

Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, dulgherie

Material

Mâner

- Hickory

Insertia 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Insertia 2

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	175	800	Dimensiuni	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.