

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up"; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3022.280



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este dotat cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți.

Această inserție de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional. Halder a dezvoltat în continuare acest produs foarte bine vândut: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm, și ca baros (3022.261). Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3022.082).

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc / compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm, și ca baros.
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3022.082).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, lucrări de dulgherie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparații și întreținere

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Măner

- Lemn

Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Inserția 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

| Ø | Dimensiuni | | Lungime x Lățime x Înălțime [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|------------|-----|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 2920 | 4030618312383 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3022.280 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.