

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3022.282



### Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este dotat cu capete din compozitie de cauciuc pe ambele părți.

Această inserție de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact și este inodor, fiind mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional. Halder a dezvoltat în continuare acest produs foarte bine vândut: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului intelligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economiști bani, ci menajează și resursele.

**Caracteristicile produsului:**

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură o muncă cu menajarea spotelui și mai puțină aplecare
- Ciocanul SIMPLEX D80mm cu combinația de capete din compozitie de cauciuc / compozitie de cauciuc cu picior de susținere (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și paisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Inserția 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni [mm]	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
80	175	325	foarte scurt	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

**Reclamație****Conform RoHS**

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

**Nu conțin materiale SVHC**

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

**Nu conține substanțe din Declarația 65**

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Nu conține Minerale de conflict**

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.