

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă și coadă foarte scurtă din lemn de înaltă calitate

3027.282



Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX D60mm cu combinația de capete compoziție de cauciuc / superplastic este un însoțitor indispensabil pentru o varietate de aplicații. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX D80mm cu combinația de capete din compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, montarea pietrelor în formă de I, construcția de schele, construcția de corturi, lucrări de dulgherie, construcții garduri

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Insertia 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	2720	4030618312970	AAA905c002	21-04-09-16	3027.282

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.