

Ciocane de forjă SIMPLEX • Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory

3028.281



Descrierea produsului

Ciocanul de forjă cu capete moi SIMPLEX D60mm și D80mm cu combinația de capete din cauciuc compozit / nailon este utilizat într-o gamă largă de aplicații, în general la prelucarea metalelor. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din nailon (seria 32087) permite o forță de impact mai mare și combină puterea maximă cu durabilitate unică. Este realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent chiar și la temperaturi de sub zero grade. De asemenea, aceste insertii sunt foarte rezistente la grăsimi sau uleiuri.

Coada din lemn Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului din picioare.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm.

De asemenea cu coadă scurtă.

Caracteristicile produsului:

- Noua invenție Halder: Insertiile din cauciuc cu "stand-up" (3202.2) combinate cu coada de 70cm asigură o muncă mult mai ergonomică și reduce nevoia utilizatorului de a se apleca.
- Ciocanul de forjă SIMPLEX cu combinația de insertii din cauciuc compozit negru, medium tare, amortizare de impact, inodor, uzură redusă / nilon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, nu se aşchiază chiar și la temperaturi sub zero grade, rezistent la ulei și grăsimi).
- Mănerul hickory de 70cm, permite apucarea ciocanului din picioare.
- Carcasa din fontă maleabilă cu manșon de protecție, asigură este rezistent la rupere.
- Toate componentele pot fi schimbate/ reechipate, astfel vă ajută să economisiți bani.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm, de asemenea cu coadă scurtă.
- Liderul de vânzări de la Halder.

Domeniul de aplicații

Asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, lucrări de mentenanță și reparații

Acest ciocan are insertii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Măner

- Hickory

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø			Dimensiuni		GTIN	profiel@ss 5.0	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.