

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă foarte scurtă din lemn de înaltă calitate

3029.282



### Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3029 are combinația de capete compoziție din cauciuc / metal moale.

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Cap din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul cu cap moale SIMPLEX D80mm cu combinația de capete din compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții scări, schele și construcții de corturi, lucrări de îndreptare, construcții de matrițe, construcții de instalații, construcții din prefabricate, lucrări de tâmplărie, cadru de acoperiș, asamblare și lucrări de reparații în sectorul automobilelor și camioanelor, construcții de garduri, întreținere, reparații

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.