

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu / superplastic; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate

3137.030



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3137 are combinația de capete TPE-mediu/ superplastic. Inserția TPE-mediu gri cu duritate medie (seria 3203) este un elastomer termoplastic și nu lasă nicio abraziune color, nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparație cu ciocanele de cauciuc convenționale. Duritatea sa este comparabilă cu cea din compoziție de cauciuc (seria 3202).

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară, care este ușor de transportat.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-Mediu (gri, duritate medie, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Montare gresie, poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, dulgherie, prototipuri, producția ușii, asamblarea de mobilă

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	170	4030618304746	AAA905c002	21-04-09-16	3137.030

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.