

Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi • cu reducerea vibrațiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit și inserții rotunde 3366.230



Descrierea produsului

În comparație cu seria standard, această serie (3366.2) are pe o parte un cap de impact rotunjit. Acesta previne deteriorarea materialului sau imprimeurile datorită lipsei marginilor. Capetele oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, ele prezintă o uzură mult mai scăzută și sunt mai rezistente și nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu așchii de oțel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafața de lovire lovește piesa de prelucrat, umplutura cu așchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulațiile și mai silențios decât cu ciocanele obișnuite din oțel.

Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită și foarte stabilă are un efect de amortizare a vibrațiilor. Manșonul de protecție a cozii împiedică lovirea greșită. O conexiune sigură a capului și cozii este asigurată de o pană de aluminiu și un știft de siguranță. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă și de înaltă calitate între placa de impact și capul ciocanului împiedică ieșirea umpluturii cu așchii chiar și la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii. Coada și capetele sunt înlocuibile. Această variantă este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm și D40mm.

Caracteristicile produsului:

- Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
- Pe o parte este montat un cap de impact rotunjit
- Evită deteriorările și imprimeurile
- Silențios și menajant cu articulațiile.
- Capete de nylon special cu rezistență maximă.
- Sudat complet cu robotul.
- Amortizare a vibrațiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă și lăcuită.
- Manșonul de protecție a cozii împiedică lovirea greșită.
- Coada și capetele sunt înlocuibile.
- Disponibile la D25mm, D30mm și D40mm.

Domeniul de aplicații

Lucrări la instalațiile sanitare, lucrări de împachetare și îndoire

Material




Mâner

- Hickory

Inserții

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- amortizarea zgomotului
- impact foarte mare

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
30	110	330	330 x 118 x 32	460	4030618312536	AAA905c002	21-04-09-16	3366.230

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.